

fetra Öldichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1072 x 1374 x 730 mm, Inhalt 0,45 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 158790



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra öldichter Kippwagen

mit Ablasshahn

Öldichter Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1072 x 1374 x 730 mm
- Schüttkantenhöhe 733 mm
- Inhalt 0,45 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 599 kg
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 200 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öldicht
- mit Ablasshahn
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit thermoplastischer Elasmomer-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

- Lenkrollen mit Feststellern
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Ablasshahn	ja
Inhalt	0,45 m³	stapelbar	nein
Höhe	1072 mm	nestbar	nein
Länge	1374 mm	Griff	Schiebebügel
Breite	730 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Traglast	750 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe Schüttkante	733 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Material	Stahl	Deckel	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	öldicht	Bereifung	thermoplastisches Elasmomer
Materialstärke Wanne	2 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Radlager	Rillenkugellager
Kippfunktion	manuell	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Kippsicherung	ja	Garantie	10 Jahre
unterfahrbar	ja	Gewicht	599 kg
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen		