

META

Kabeltrommelregal

MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1385 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226904



Das Lagersystem



META Kabeltrommelregal MULTIPAL

Anbaufeld

Kabeltrommelregal




- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1385 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 1300 mm





- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Schienen an den Holmen zum Einführen der Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden- / Ebenentyp | Kabeltrommelauflage |
| Regaltyp | Kabeltrommelregal | Oberfläche Boden | kunststoffbeschichtet |
| Regalsystem | Schraubsystem | Oberfläche Ständer | kunststoffbeschichtet |
| Regalfeld | Anbaufeld | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen // Horizontalverstrebenungen |
| Material | Stahl | Farbe Boden | rotorange // RAL2001 |
| Höhe | 2200 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Breite | 1385 mm | Farbe Ausführung | RAL5010 Enzianblau/RAL2001 Rotorange |
| Tiefe | 1100 mm | Lieferumfang | ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker |
| Feldlast | 4000 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachbreite | 1300 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Holme mit Schienen | Gewicht | 95,857 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 226848 |  | Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 226851 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen |
| 226855 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen |

| | | |
|--------|---|--|
| 226978 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 226981 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 226984 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken |
| 226988 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 227961 |  | Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |