

Moravia

Rammschutzplanke BLACK BULL XL-Line

Element: Eckpfosten, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 100 x 100 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Artikelnummer: 521156

MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Rammschutz-Geländer-System BLACK BULL XL-Line

Eckpfosten

Rammschutzplanke

- Element: Eckpfosten
- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 100 x 100 mm
- Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	100 mm
Sicherheitsausstattung	Gitterrost, Geländer	Rohrform	eckig
Rammschutztyp	Rammschutzplanke	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Element	Eckpfosten	Material	Stahl
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Rammschutz	feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Höhe	1000 mm	Farbe Rammschutz	gelb

Breite 100 mm

Gewicht 17,5 kg

Zubehör

210744		Spezialdübel für Säulenschutz, Ausgestattet mit Schrauben
214658		Rammenschutzplanke, Element: Geländertür, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 520 x 905 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
273987		Rammenschutzplanke, Element: Schiebetür-Set, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 1000 x 1740 - 2590 mm, Manuell zu öffnen und zu schließen, Aus Güttestahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Dazu passt auch ...

505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß
532210		Fluchtwegschild, Notausgang links, Pfeil links, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 300 mm