

VARIOfit Tischwagen

Traglast 1000 kg, 3 Etage(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 995 x 700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 526680



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Schwerlast-Tischwagen

3 Etagen

Tischwagen

- Traglast 1000 kg
- 3 Etage(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 700 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie






Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Aufbauten keine

Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	1000 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	995 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	3 Stück	Bereifung	Vollgummi
Etagentyp	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausführung	wasserfest	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	925 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	66 kg

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg