

VARIOfit ESD-Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 490
mm, Etage(n) aus Holz, elektrisch
leitfähig, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7024 Graphitgrau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-
Felge

Artikelnummer: 526699



VARIOfit



VARIOfit ESD-Etagenwagen

Traglast 250 kg

ESD-Etagenwagen




- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 490 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1060 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Euronorm | nein |
| Wagentyp | Etagenwagen | Aufbauten | keine |
| Traglast | 250 kg | elektrisch leitend | ja |
| Ladeflächenlänge | 985 mm | klappbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 490 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Etagen Anzahl | 3 Stück | Bereifung | Vollgummi |
| Material Etage(n) | Holz | Material Felge | Kunststoff |
| Etage(n) Ausführung | elektrisch leitfähig | Radlager | Kugellager |
| Etagenausrichtung | gerade | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Höhe | 990 mm | Radanordnung | rechteckig |
| Länge | 1060 mm | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Breite | 600 mm | Farbe | graphitgrau // RAL7024 |
| Material | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 56 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Krafftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |