



Nur über den Fachhandel
zu beziehen!

NEWS FLASH

Elektr. Digital-Messschieber


DIGI PLUS-LINE[®] Elektr. Digital-Messschieber
DIN 862

Mit Kunststoffgehäuse-Abdeckung

- rostfreie, gehärtete Ausführung
- großes LCD mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8 mm
- Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
- Ein-/Aus-Druckknopf
- „0“-Stellung an jeder Position
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- mit Batterie 3 V (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093)
- mit Bedienungsanleitung und Test-Zertifikat



NEU



ART N ^o	mm/inch	mm/inch	± mm	max. ± mm	A mm	B mm	C mm		KG	€
20 2011	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	77,0	16,5	40,0	flach	0,150	35,50
20 2012	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90,0	19,5	50,0	flach	0,170	55,50
20 2013	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	102,0	20,5	60,0	flach	0,275	80,00

Vogel Germany GmbH & Co. KG

47623 Kvelaer • Germany
www.vogel-germany.de

Ihr Fachhändler:

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Preisbindung gilt bis zum 31.03.2013. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben sowie technische Angaben sind annähernd und zu betrachtende Durchschnittswerte. Änderungen von Konstruktion, techn. Daten, Abmessungen und Gewichten bleiben insoweit vorbehalten. Unsere angegebenen Normen, ähnliche technische Regelungen sowie techn. Angaben, Beschreibungen und Abbildungen der Produkte entsprechen dem Datum der Drucklegung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die Sie unserer Internetseite entnehmen können.

© copyright Vogel Germany GmbH & Co. KG



Only available from
retailers and distributors!

NEWS FLASH

Electronic Digital Caliper


DIGI PLUS-LINE[®] Electr. Digital Caliper
DIN 862

With plastic housing

- stainless steel, hardened
- large LCD with clear figures, height of figures 8 mm
- jaws fine ground and lapped
- on/off button
- zero-setting at any position
- reading switchable mm/inch
- with battery 3 V (type CR2032, art.-no.: 20 02093)
- with operation manual and test certificate



NEW



ART N ^o	mm/inch	mm/inch	± mm	± mm	A mm	B mm	C mm		KG	€
20 2011	150 / 6	0.01 / 0.0005	0.01	0.02	77.0	16.5	40.0	flat	0.150	35.50
20 2012	200 / 8	0.01 / 0.0005	0.01	0.03	90.0	19.5	50.0	flat	0.170	55.50
20 2013	300 / 12	0.01 / 0.0005	0.01	0.04	102.0	20.5	60.0	flat	0.275	80.00

Vogel Germany GmbH & Co. KG

47623 Kvelaer • Germany
www.vogel-germany.de

Your dealer:

All prices excl. VAT. The prices are valid until 31st March 2013. All data under usual reserve. Constructional modifications, technical data, sizes and weights with reservations. Our mentioned standards, similar technical regulations as well as technical data, descriptions and images of the products according to the date of printing this brochure. We accept and deliver according to our General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment, applied on our website.