



E14 T16X54 220-260V 6-10W CC-5A

Artikelnummer E54260010

BAI Kleinlampe E14 Röhre 16x54mm 220-260V 6-10W Klar 37lm 2000h CC-5A
Anzeige- und Signallampe

Bailey ist der Spezialist für Miniaturlampen und hat ein besonders umfangreiches Angebot an Anzeige- und Signalleuchten aufgebaut. Wenn Bailey die Lampe nicht mehr kennt, existiert sie wahrscheinlich nicht mehr. E14 (SES) Kleine Edison Schraube



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	Anzeige- und Signallampe
Produktname	E54260010
Marke	Bailey
Produktserie	Miniature edison screw
Produkttyp	E14 T16

Attribute für Klassifikation

Energieeffizienzklasse	G
Mittlere Nennlebensdauer [h]	2000
Nennstrom [mA]	38
Geeignet für Rundumleuchte	Nein
Geeignet für Anzeigezwecke	Nein
Geeignet für Taschenleuchten	Nein
Gesamtlänge [mm]	54
Durchmesser [mm]	16
Farbtemperatur [K]	2700
Farbe	farblos
Xenon	Nein
Krypton	Nein
Halogen	Nein
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Technologie	Glühlampe
Socket	E14
Lichtstrom [lm]	37
Lampenspannung [V]	220 - 260
Lampenleistung [W]	6 - 10

Alternative Artikel



142199

LED E14 T18X50 1.8W
(14W) 120lm 827 FR



80100036379

LED FIL P26X58 E14
1W (14W) 120lm 827
Klar



80100038296

LED U-FIL T22X57
E14 1W (6W) 55lm 827
Klar



80100038987

LED E14 T15X54 230V
2.4W (16W) 150lm 831



E54260007

E14 T16X54 220-260V
5-7W CC-5A