



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 95/75 HG
Artikelnummer: 6081332
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074054722
E-Nummer:
 Finland: 3421382
 Dänemark: 8212023990
 Schweden: 6081332
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	100	100	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.9	3.9	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

