

MNX PC 95/35 LG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 95/35 LG
Artikelnummer: 6012331
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074054616
E-Nummer:
 Finland: 3421360
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027682
 Elektrische Nummer Schweden: 6012331

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	100	100	35	MIN 8 B-3 FP 22046
inch:	3.9	3.9	1.4	Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen

Materials:

Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid
Deckelfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenfarbe:	Grau
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

Zubehör:

MIV 95	Montageplatte
--------	---------------

