

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1132 Klappwagen



**Transportgeräte**



Klappwagen aus Stahlrohr, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	720
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	450
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	205
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	815
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	470
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	930
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Hinweis</b>	Abmessungen zusammengeklappt: 780 x 470 x 283 (LxBxH)
<b>Gewicht (kg)</b>	16
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011325