

**Artikelnummer:** 129821

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen met 3 wanden, 1000 x 580 mm

**Langbeschreibung:** Plateauwagen met 3 roosterwanden, 1000 x 580 mm: Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul]<li> Laadoppervlak: B 1000 x D 580 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 1170 x D 600 mm. </li><li> Hoogte laadoppervlak: 285 mm </li><li> Hoogte duwbeugel: 990 mm </li><li> Wandhoogte: 500 mm </li><li> Draagvermogen: 500 kg </li><li> Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm </li></ul>

