

Artikelnummer: 96356

Kurzbeschreibung: Wickelmachine standaard

Langbeschreibung: Wickelmachine standaard: Deze palletwikkelaar is een zeer robuust en daardoor in hoge mate een onderhoudsvrij apparaat, dat niet alleen overtuigt door zijn design, maar vooral ook door een geperfectioneerde en doordachte techniek, die een automatisch werkproces mogelijk maakt. Nadat de rekfolie aan de te omwikkelen pallet bevestigd is, kan de startknop aangezet worden en het wikkelen begint. De pallet wordt met het kruiswikkelprogramma onder op- en neerwaartse bewegingen van de foliehouder met folie omwikkeld. Voet- en kopwikkeling instelbaar, hoogtedetectie door sensor. Service en onderhoudscontract op aanvraag. [ul] draaiplateau a~ 1500 mm max. palletgewicht 2000 kg max. palletgrootte 800 x 1200 mm max. pallethoogte 2100 mm draaiplateausnelheid 7 toeren/minuut zachte start en stop van het draaiplateau fixstop van het draaiplateau (akoestisch signaal bij het begin) fotocel voor automatische hoogtedetectie van de pallet folierekking met handwiel instelbaar kruiswikkelprogramma, voetwikkeltijd 3 toeren, foliehouder gaat automatisch naar de bovenkant van de pallet, kopwikkeltijd 3 toeren. Na afloop wordt de pallet door de neerwaartse beweging van de foliehouder verder met folie omwikkeld, tot de foliehouder zijn uitgangspositie weer bereikt. Daarna blijft het draaiplateau op zijn uitgangspositie staan insteekkokers aan de voorzijde voor een gemakkelijk transport met de heftruck eenvoudige montage van de wikkelkolom door het omhoog klappen van de complete eenheid aansluitvermogen 0,8 KW[ul]

