

Artikelnummer: 97330

Kurzbeschreibung: Etagenwagen, m.
Gitterwänden, 3-seitig, 35 kg

Langbeschreibung: Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig: Dieser handliche Etagenwagen ist besonders für den Lager- und Kommissionierbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingekittet und nicht herausnehmbar. Die Ladeflächen bestehen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Etagenwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststeller. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)

Schiebegriffhöhe: 930 mm Räder: 125 x B 38 mm Tragkraft: 150 kg Ladehöhe: 190/550/920 mm Wände aus Gitter: 50/4 mm Ladefläche (B/L): 490 x 800 mm: Au ssenma sse (B/L/H) 500 x 980 x 1070 mm, Gewicht 35 kg Ladefläche (B/L): 490 x 1000 mm: Au ssenma sse (B/L/H) 500 x 1180 x 1070 mm, Gewicht 40 kg

EAN/GTIN: 4250448502109

