

ROLINE Industrie Switch, 6x RJ-45 sowie 2x RJ-45 oder SC, unmanaged

Artikelnummer	21.13.1154
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.13.1154
EAN (Einzelstück)	7611990176724



Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - 6x 10/100Base-T und 2 Ports alternativ als 10/100Base-T oder 100Base-FX Multimode (SC)
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- DIN Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: +7 bis +30VDC; 6.5W (max.)
- Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Fast Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Netzwerkstandard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Anzahl Ports gesamt	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	6

Fast Ethernet Ports Fiber	2
Bauform	Hutschiene
Management	nein
Stackable	nein
Abmessungen (HxBxT)	106 x 40 x 140 mm
Netzteil (extern/intern)	extern
Netzanschluss	Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Höhe	106 mm
Breite	40 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	555.1 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.654 kg