


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 2 m

Artikelnummer	21.99.1245
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1245
EAN (Einzelstück)	7611990113958



Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	schwarz
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	63.6 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.066 kg