

Rollcart Gitter- Doppelstirnwandwagen



Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter), 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158010

Rollcart Gitter-Doppelstirnwandwagen

Traglast 400 kg

Gitter-Doppelstirnwandwagen










- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Ladehöhe 245 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
- Höhe x Länge x Breite 950 x 1020 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Gitter-Doppelstirnwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	400 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	245 mm	Sicherungsrand	nein
Ladeflächenlänge	850 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladeflächenbreite	500 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Holz	Rad-Ø	160 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Drahtgitter)	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Höhe	950 mm
Material Gestell	Stahl	Länge	1020 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Breite	500 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	31 kg

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar