

Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 150 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 630 x 470
mm, Konstruktion aus Stahl/Holz
(verschweißt) mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158190



Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 150 kg

Kommissionierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 630 x 470 mm
- Höhe x Länge x Breite 1045 x 1210 x 480 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen, untere Etage aus Holz
- Konstruktion aus Stahl/Holz (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3




Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Verarbeitung verschweißt

Wagentyp	Kommissionierwagen	Euronorm	nein
Traglast	150 kg	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	630-1040 mm	Aufbauten	keine
Ladeflächenbreite	470 mm	klappbar	nein
Höhe	1045 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	4 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen, untere Etage aus Holz	Radlager	Rillenkugellager
Länge	1210 mm	Material Gehäuse	Stahl
Breite	480 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl/Holz	Gewicht	34 kg

Zubehör

158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar