

RAPIDLIFT Hebebock



Hublast 8000 kg, Hubbereich mit
Klaue 25 - 295 mm, Hubklaue
umsteckbar und Auslegerfüße
drehbar

Artikelnummer: 400121



RAPIDLIFT Hebebock

Hebebock

- Hublast 8000 kg
- Hubbereich mit Klaue 25 - 295 mm
- Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar
- mit Klappgriff
- Gewicht 28 kg
- Hebel abnehmbar
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Griff	Klappgriff
Hebezeugtyp	Hebebock	Material	Stahl
Hublast	8000 kg	Oberfläche	lackiert
Hubbereich mit Klaue	25-295 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Hebel	Hebel abnehmbar	Gewicht	28 kg

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm