

Carrelli pesanti con tavolo

Carico max. 500 kg

Con 2, 3 o 4 piani, ripiani in legno o lamiera di acciaio in base alla versione.

- Struttura saldata acciaio, vernic. a polvere blu genziana RAL 5010, protezione duratura delle superfici, antiurto e antigraffio
- Superficie carico in pannelli di legno lamellare con finit. sup. in faggio o con superficie in lamiera di acciaio zincata
- 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse Ø 200 mm con gommatura antitraçcia in gomma termoplastica, ruote orientabili con Easy-STOP e protezione piedi, mozzi con cuscinetto a sfere



12
ANNI DI
GARANZIA

500 kg



 Particolarmente robusto grazie a ripiani lamiera acciaio zincata

In sintesi!

Carico max. superficie di carico superiore e intermedia con carico distribuito unif. 200 kg
 Altezze piani 295/610/920/1235 mm
 Distanza piani (sx.) 275/590 mm

Da aggiungere all'ordine



4 ruote orientabili
 • Invece di 2 ruote orient. e 2 fisse
 • Sovrapp. per carrello
 203072 ---



Ruote pneumatiche
 • Carico max. 390 kg
 • Ø 230 mm
 • Sovrapp. per carrello
 203082 ---

Superficie carico L x l mm	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
[1] 2 piani con ripiani legno	526676	203062	203064
[2] 2 piani con ripiani lamiera	-	203065	203066
[3] 3 piani con ripiani legno	526677	203067	203068
[4] 4 piani con ripiani legno	-	203069	203070

> Altri accessori sono disponibili a pag. 698