

Artikelnummer: 127169

Kurzbeschreibung: Kippmulde KN 400, grau (RAL 7005)

Langbeschreibung: Kippmulde KN 400: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg
Inhalt = Muldeninhalt Lieferung ohne Rollen (separat bestellen) 400 l Schüttkantenhöhe: 610 mm Maße: L 1390 x B 840 x H 610 mm Gewicht: 77 kg (lackiert), 85 kg (verzinkt)

EAN/GTIN: 4052462038875

