

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR63HX74KE**



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:40 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550 mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	29.6 kg
Bruttogewicht:	31.4 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003944264
Gerätetyp:	Vollintegriert



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR63HX74KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR63HX74KE

Maßzeichnungen



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz