



### Gefahrstoffdepot Securo Typ SC, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter und Kleingebinde

- zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
- Innenhöhe optimiert für Fässer mit montierten Abfüllpumpen bzw. Einfülltrichtern
- mit optionalem Regalboden auch als Kleingebindelager nutzbar

- stabile, geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet: Korpus und Auffangwanne blau (RAL 5010), Türen grau (RAL 7042)
- integrierte Auffangwanne mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost auf Stellebene
- natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze im Türbereich
- Schrägdach für optimalen Wasserablauf
- abschließbar mit Zylinderschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
- Anlieferung fertig montiert

NEU



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC-1 mit 2 Regalböden zur Lagerung von Kleingebinden, Bestell-Nr. 259-062-J9



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC-1 für 1 Fass à 200 Liter (Abfüllpumpe optional), Bestell-Nr. 259-060-J9



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC-1 mit 1 Regalboden zur Lagerung von z. B. 2 Fässern à 60 Liter und weiteren Kleingebinden, Bestell-Nr. 259-061-J9

FALCON Abfüllkannen Lubriflex zum sauberen und komfortablen Dosieren

siehe Seite 354-355



NEU



Gefahrstoffdepot Typ Securo SC-2 als Kleingebindelager mit 4 Regalböden, Bestell-Nr. 259-065-J9



Alle Gefahrstoffdepots Securo Typ SC sind abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC-2 mit 1 Regalboden, zur Lagerung von 1 Fass à 200 Liter und diversen Kleingebinden, Bestell-Nr. 259-064-J9



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC-2 für 2 Fässer à 200 Liter (Abfüllpumpe optional), Bestell-Nr. 259-063-J9

Ausstattung Lagerebenen	1 Gitterrost, verzinkt	1 Gitterrost, verzinkt, 1 Regalboden, blau	1 Gitterrost, verzinkt, 2 Regalböden, blau
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 60 Liter	Kleingebinde
Lagerkapazität (Anzahl)	1	2	-
Anzahl Lagerebenen	1	2	3
Maße außen B x T x H [mm]	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Maße innen B x T x H [mm]	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Auffangvolumen	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	259-060-J9	259-061-J9	259-062-J9



ZUBEHÖR	zusätzlicher Regalboden
Maße außen B x T x H [mm]	870 x 680 x 30
Fachlast [kg]	60
Bestellnummer	259-066-J9
Preis € / Stück	

Ausstattung Lagerebenen	2 Gitterroste, verzinkt	2 Gitterroste, verzinkt, 1 Regalboden, blau	2 Gitterroste, verzinkt, 4 Regalböden, blau
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde
Lagerkapazität (Anzahl)	2	1	-
Anzahl Lagerebenen	1	2	3
Maße außen B x T x H [mm]	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Maße innen B x T x H [mm]	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Auffangvolumen [l]	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	800
Bestellnummer	259-063-J9	259-064-J9	259-065-J9