


ZARGES

échelles de sécurité

R13step S

accès à un côté, 5 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), hauteur 1,33 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,15 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219749



ZARGES Escabeau de sécurité R13step S

Spécialement pour zones d'utilisation huileuses ou humides

échelles de sécurité

- accès à un côté
- 5 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- hauteur 1,33 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,15 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 10,5 kg








- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelles de sécurité	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	2,15 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	1,33 m	équipement échelle	bac
largeur d'estrade	300 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	surface de longerons	anodisé
hauteur de travail	3,35 m	Pour escalier	non
nombre de marches	5	soubassement	pieds d'échelle amovibles
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
largeur	560 mm	Poids	10,5 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir