

élingue

4 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 10500 / 7500 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 22 mm, avec crochet de levage

Numéro d'article: 505053



Élingue

4 brins

élingue

- 4 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 10500 / 7500 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 22 mm
- avec crochet de levage
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	4 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet de levage
charge (simple directe)	10500 kg	Diamètre du câble de levage	22 mm
Force 0-45°	10500 kg	matériau	acier

Force 45-60°	7500 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	34,85 kg

Accessoires

505082	.	Allongement pour élingue, force 10500 kg, 4 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--