

Feuille de données du produit

fetra[®]
●●●●

Article N°: 2390 Servante pour bacs plastiques

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 2 bacs plastiques 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinable de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. Livré sans bacs.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	820
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur plateaux (mm)	238, 538, 838
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	935
Largeur totale (mm)	666
Hauteur totale (mm)	1101
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976023908