

Bain Marie Proxima 6 M mit elektrischer Haube

Bain-Marie als passendes Gegenstück zur Salatbar Proxima. Bain Marie mit elektrischer Haube aus Plexiglas und CNS-Abdeckung sowie integriertem Infrarotstrahler separat schaltbar. Die Temperatursteuerung erfolgt mit einem elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige zum ablesen der Wannenraumtemperatur. Das laminierte Holz ist im oberen und Seitenbereich in der Ausführung Wenge, Front und Rückwand des Unterbau sind in beige hell gefertigt. In den beiden Seitenteilen befindet sich eine Abdeckung welche den schnellen Zugriff auf die Getriebemotoren der Haube zulässt, dadurch werden im Servicefall die Kosten minimiert. Die abklappbaren Tabletrutschen (optionales Zubehör) sind oben und unten Wenge laminiert, der Rand in beige hell. Außen am Gerät befindet sich der Wasserablauf für eine schnelle und problemlose Entsorgung des Wassers. Buffet fahrbar, mit 4 Rollen (2 mit Bremsen).

Artikel-Nr.: 23500092
GTIN: 4059395102253



Produktvorteile:

- Tiefe mit Tabletrutsche 1154 mm
- Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm
- Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
- Front- und Rückwand beige lackiert
- Wasserbad und Infrarotstrahler
- Plexiglas-Hustenschutz absenkbar und mit eingebautem Infrarotstrahler
- Geräteseitiger Wasserablauf
- Innenwanne aus CNS gefertigt
- Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Abklappbare Tabletrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- 4 Rollen davon 2 mit Feststellern
- Bitte beachten Sie, das Gerät ist anschlussfertig; bedingt durch die Anschlussleistung muss jedoch der Anschluss durch einen autorisierten Fachmann erfolgen.

Technische Daten:

Geräteart	Bain Maries
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2062 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1528 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	30 °C
Temperaturbereich bis	90 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	6
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Holz laminiert Wenge und hell beige

Innenmaterial	CNS Wanne
Anschlusswert Elektro	4,45 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	190 kg
Serienzubehör	elektrische Haubenbetätigung, Rollen
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche kurz Proxima

Tablettrutsche kurz (Stirnseite) für Proxima 3,4 und 6

GTIN: 4059395102352

Artikel-Nr.: 23500180

Tablettrutsche lang Proxima 6

Tablettrutsche lang (Seite) für Proxima 6

GTIN: 4059395102383

Artikel-Nr.: 23500183

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de