


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1132 Opklapbare wagen



Wagen van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel op het platform klappbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	720
laadvlak breedte (mm)	450
Laadvlakhoogte (mm)	205
Totale lengte (mm)	815
Totale breedte (mm)	470
Totale hoogte (mm)	930
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Wenk	Afmetingen ingeklapt: 780 x 470 x 283 (LxBxH mm)
Gewicht (kg)	16
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976011325