

# Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Edelstahl 1.4404.

#### Ausführung:

poliert.

#### Hinweis:

Dünnschaftschrauben werden vorzugsweise mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert. So wird die EU-Norm 2006/42/EG erfüllt. Mit der optional erhältlichen Sicherungsscheibe wird die Schraube vor dem Einschrauben unverlierbar mit dem Bauteil verbunden. Hierzu wird die Scheibe über den Gewindeteil aufgedreht und kann sich anschließend auf dem Dünnschaft frei bewegen. Der Schraubenschaft wird z.B. durch Federkerbwirkung nicht beschädigt. Ein selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen. Jedoch kann die Scheibe mit etwas Feingefühl wieder von der Schraube zerstörungsfrei entfernt werden.

Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.


#### Auf Anfrage:

Zollgewinde, Gewindelänge, Schaftlänge

#### Zubehör:

Sicherungsscheiben K1331.

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	B	H	K	L	SW
K1330.03X6	M3	7	2,1	4,5	3	3,8	6	5,5
K1330.03X8	M3	7	2,1	4,5	3	3,8	8	5,5
K1330.03X10	M3	7	2,1	4,5	3	3,8	10	5,5
K1330.03X12	M3	7	2,1	4,5	3	3,8	12	5,5
K1330.04X8	M4	9,2	3,1	5	3	4	8	7
K1330.04X10	M4	9,2	3,1	5	3	4	10	7
K1330.04X12	M4	9,2	3,1	5	3	4	12	7
K1330.04X16	M4	9,2	3,1	5	3	4	16	7

## Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

### Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	B	H	K	L	SW
K1330.04X20	M4	9,2	3,1	14	3	4	20	7
K1330.04X25	M4	9,2	3,1	14	3	4	25	7
K1330.04X30	M4	9,2	3,1	14	3	4	30	7
K1330.04X35	M4	9,2	3,1	14	3	4	35	7
K1330.04X40	M4	9,2	3,1	14	3	4	40	7
K1330.05X10	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	10	8
K1330.05X12	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	12	8
K1330.05X16	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	16	8
K1330.05X20	M5	10,5	3,7	6	3,7	4,7	20	8
K1330.05X25	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	25	8
K1330.05X30	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	30	8
K1330.05X35	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	35	8
K1330.05X40	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	40	8
K1330.05X45	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	45	8
K1330.05X50	M5	10,5	3,7	16	3,7	4,7	50	8
K1330.06X10	M6	13	4,2	7	4	5	10	10
K1330.06X12	M6	13	4,2	7	4	5	12	10
K1330.06X16	M6	13	4,2	7	4	5	16	10
K1330.06X20	M6	13	4,2	7	4	5	20	10
K1330.06X25	M6	13	4,2	18	4	5	25	10
K1330.06X30	M6	13	4,2	18	4	5	30	10
K1330.06X35	M6	13	4,2	18	4	5	35	10
K1330.06X40	M6	13	4,2	18	4	5	40	10
K1330.06X45	M6	13	4,2	18	4	5	45	10
K1330.06X50	M6	13	4,2	18	4	5	50	10
K1330.06X60	M6	13	4,2	18	4	5	60	10
K1330.08X12	M8	16,8	6	9	5,5	6,5	12	13
K1330.08X14	M8	16,8	6	9	5,5	6,5	14	13
K1330.08X16	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	16	13
K1330.08X20	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	20	13
K1330.08X25	M8	16,8	6	9,5	5,5	6,5	25	13
K1330.08X30	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	30	13
K1330.08X35	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	35	13
K1330.08X40	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	40	13
K1330.08X45	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	45	13
K1330.08X50	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	50	13
K1330.08X55	M8	16,8	6	9	5,5	6,5	55	13
K1330.08X60	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	60	13
K1330.08X70	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	70	13
K1330.08X80	M8	16,8	6	22	5,5	6,5	80	13
K1330.10X20	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	20	16
K1330.10X25	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	25	16
K1330.10X30	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	30	16
K1330.10X35	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	35	16
K1330.10X40	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	40	16
K1330.10X45	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	45	16
K1330.10X50	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	50	16
K1330.10X55	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	55	16
K1330.10X60	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	60	16
K1330.10X65	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	65	16
K1330.10X70	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	70	16
K1330.10X75	M10	20,6	7,7	12	7,3	8,3	75	16
K1330.10X80	M10	20,6	7,7	26	7,3	8,3	80	16
K1330.12X25	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	25	18
K1330.12X30	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	30	18
K1330.12X35	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	35	18
K1330.12X40	M12	23,8	9,5	14,5	8,6	10	40	18
K1330.12X45	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	45	18
K1330.12X50	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	50	18
K1330.12X60	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	60	18
K1330.12X70	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	70	18
K1330.12X80	M12	23,8	9,5	30	8,6	10	80	18

**Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN****Artikelübersicht**

Bestellnummer	D	D1	D2	B	H	K	L	SW
K1330.16X30	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	30	24
K1330.16X35	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	35	24
K1330.16X40	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	40	24
K1330.16X45	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	45	24
K1330.16X50	M16	29,7	13	19	11,1	12,5	50	24
K1330.16X60	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	60	24
K1330.16X70	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	70	24
K1330.16X80	M16	29,7	13	38	11,1	12,5	80	24