

## Termékinformációk

# 37 33 125

### Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszállításhoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Behelyezett csukló
- Fél-kerek pófák
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	37 33 125
EAN	4003773016960
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	78 g
Méret	125 x 54 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

#### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	12,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk