

Information produit

50 01 225

Tenaille de menuisier

DIN ISO 9243



- Pour sollicitations extrêmes
- Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
- Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	50 01 225
EAN	4003773035305
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	465 g
Dimensions	225 x 55 x 26 mm
Norme	DIN ISO 9243
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Technische Attribute

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Longueur des tranchants mm	25,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

