

Información sobre productos

68 01 180

Alicate de corte frontal

DIN ISO 5748



- El formato de la cabeza permite un desarrollo optimizado de los movimientos al tensar el nudo trenzado durante los trabajos de armado
- Para cortar alambre blando y duro
- También válido para atar y cortar alambre para atar
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	68 01 180
EAN	4003773013808
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	284 g
Dimensiones	180 x 52 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Longitud de la cuchilla mm (C)	29 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

