

botb

werkbank met opbergruimte cubio

hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1200 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 6 laden, 1 legbord, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 126214

botb Werkbank cubio

ESD-uitvoering

werkbank met opbergruimte

- hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1200 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 6 laden, 1 legbord
- links 3 laden
- midden 1 legbord
- rechts 3 laden
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden op looprails met kogellagers, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- met greeplijst
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte 150 mm	4 stuks
type tafel	werkbank	fronthoogte 200 mm	2 stuks
uitvoering frame	4 voeten	draagvermogen lade	75 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %
hoogte	840 mm	uittrekrail lade	op looprails met kogellagers
breedte	2000 mm	greep	greeplijst
diepte	750 mm	materiaal plaat	beuken
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	geolied
soort uittrekking	lade voor normale belastingen	kleur plaat	beuken
draagvermogen	1200 kg	materiaal onderstel	staal
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	6 laden, 1 legbord	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
onderbouwelementen links	3 laden	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen midden	1 legbord	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
onderbouwelementen rechts	3 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	6 stuks	gewicht	146 kg

Gerelateerde Producten

126165		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126169		achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 2000 x 24 mm, in lichtgrijs
126170		dwarsschoor voor werkbank, breedte 2000 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs
126171		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126221		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm
126222		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm
126223		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie
126225		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie
126227		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 2000 x 15 mm, van beuken-multiplex
126228		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex
126229		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel

126230		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126231		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126232		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126233		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126234		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer
126236		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 125 - 135 mm, met gasdrukveer
126237		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 150 mm, met gasdrukveer
126238		inklaplift, voor bekbreedte 125 mm