

## ZARGES industriële trap

bordes hoogte 3,22 m, 15 treden met profiel (incl. bordes), trede breedte x diepte 800 x 225 mm, 45° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 215149



## ZARGES Industrietrapp

industriële trap

- bordes hoogte 3,22 m
- trap eenzijdig
- 15 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 800 x 225 mm
- 45° helling
- uitlading 2,36 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door leuning
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wandconsoles en voeten
- gewicht 73,98 kg
- conform DIN EN ISO 14122

- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	trap	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
hoogte sokkel	3,22 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
treden aantal	15	leuning	eenzijdig
type trede/sport	treden met profiel	bevestigingstype	2 wandconsoles en voeten
breedte treden	800 mm	oppervlak treden	verzinkt
diepte trede	225 mm	norm	DIN EN ISO 14122
uitlading	2,36 m	garantie	10 jaar
gebruik	eenzijdig	levering	voorgemonteerd
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	73,98 kg

## Gerelateerde Producten

215156



leuning voor industriële trap, 45° helling, Voor 15 treden, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149286



vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm

505371



afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood

520203



gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel