

## ZARGES

### escabeau industriel

#### XLstep S

accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), Hauteur 0,99 m, longueur de lisse 1,83 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219729



## ZARGES Escabeau industriel XLstep S

### facile à transporter grâce à son faible poids






escabeau industriel

- accès à un côté
- 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 0,99 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,83 m
- connexion marches/lisse riveté
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 1670 x 520 mm
- poids 6,9 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	riveté
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	non
Longueur de lisse	1,83 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	0,99 m	équipement échelle	bac
hauteur de travail	3 m	bac	oui
nombre de marches	4	surface de longerons	anodisé
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131 professional
hauteur	1 670 mm	garantie	10 années
largeur	520 mm	Poids	6,9 kg
rabattable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir