

## Bauer mini-bodemklepcontainer MSB 400

hoogte x lengte x breedte 625 x 1000 x 1200 mm, inhoud 0,37 m<sup>3</sup>, met inrijbeugels, staalconstructie, gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 254704



### mini-bodemklepcontainer

- geschikt voor het ruimtebesparend verzamelen, opslaan en transporteren van werkmaterialen of afval
- hoogte x lengte x breedte 625 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 0,37 m<sup>3</sup>
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 160 mm
- inrijbeugelafstand 550 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met inrijbeugels
- minimale tandlengte van 1100 mm vereist
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- onderbouw steunvoet
- staalconstructie

- gelakt in RAL2000 geeloranje
- gewicht 109 kg

## Technische details

baktype	bodemklepcontainer	hoogte vorksloten	65 mm
geschikt voor (gebruik)	verzamelen, opslaan, transporteren	breedte vorksloten	160 mm
inhoud	0,37 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	550 mm
hoogte	625 mm	tandlengte (min.)	1100 mm
lengte	1000 mm	draaginstallatie	inrijbeugel
breedte	1200 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
materiaal	staal	stapelbaar	ja
wandconstructie	gesloten	nestbaar	nee
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	plafond	nee
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	oppervlak	gelakt
onderrijdbaar	ja	kleur	geeloranje // RAL2000
onderbouw	steunvoet	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
onderrijdhoogte	100 mm	gewicht	109 kg

## Gerelateerde Producten

254713



centreerwand, voor mini-bodemklepcontainer 0,37 m<sup>3</sup>, van plaatstaal, hoogte x breedte x diepte 200 x 45 x 470 mm