

RVS etagewagen

draagvermogen 200 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 550 mm, etage(s) van RVS, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272290



RVS etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 550 mm
- hoogte x lengte x breedte 1650 x 825 x 575 mm
- etage(s) van RVS
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- behuizing van staal
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- wielstand rechthoekig
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	materiaal behuizing (wiel)	staal
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 wielen met rem
materiaal	RVS	etage-inrichting	recht
draagvermogen	200 kg	hoogte	1650 mm
lengte laadvlak	800 mm	lengte	825 mm
breedte laadvlak	550 mm	breedte	575 mm
etages aantal	4 stuks	constructies	geen
etage-afstand	432 mm	in-/uitklapbaar	nee
materiaal platform	RVS	wieluitrusting	verzinkt
materiaal verwerking	stevig gelast	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
banden	TPE	garantie	5 jaar
wiel-ø	125 mm	certificering	conform ISO 9223
wiellager	zwenklager	gewicht	34 kg

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel