

## trottoirpaal

vorm rond met halve kogelkop,  
hoogte x diameter 1160 x 76 mm,  
van staal verzinkt met slag- en  
krasbestendige poedercoating in  
RAL7021 zwartgrijs, vaste uitvoering,  
voor vastschroeven

Artikelnummer: 303363



## Trottoirpaal

trottoirpaal

- vorm rond met halve kogelkop
- hoogte x diameter 1160 x 76 mm
- hoogte boven de grond 900 mm
- van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
- vaste uitvoering
- voor vastschroeven

## Technische details






afbakening en verkeer	afzetsysteem	automatische functie	nee
	afzetsysteem	afzetpaal	bevestigingstype voor vastschroeven
	type paal	trottoirpaal	materiaal staal
	vorm	rond	oppervlak verzinkt // poedercoating
	hoogte	1160 mm	kleur zwartgrijs // RAL7021
	hoogte via gang	900 mm	paal uitvoering vaste uitvoering

diameter	76 mm	uitvoering	type 2
model kop	halve kogelkop	gewicht	6,5 kg
in-/uitklapbaar	nee		

## Gerelateerde Producten

646745		afzetketting voor trottoirpaal, kettingelementen 5 x 36 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647486		kettingschroefsluiting voor trottoirpaal, kettingelementen 7 x 52 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647497		kettingogen voor trottoirpaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
210305		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 910 x 395 x 395 mm, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in antraciet, met overkapping
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw