

Blume Förderanlagen doorvoer voor rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 400 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en handgreep



Artikelnummer: 424335

Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Doorgang

doorvoer voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 600 mm
- met scharnieren en handgreep
- omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	lengte transportgoed min.	300 mm
baantype	rollenbaan	asafstand	100 mm
baancomponent	doorvoer	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	transportbaan uitrusting	scharnieren, handgreep
diameter rol	50 mm	transportbaan functie	omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken

baanlengte	1 m	materiaal frame	staal
uittrekbaar	nee	frameoppervlak	verzinkt
baanbreedte	400 mm	framemodel	U-profiel
breedte	440 mm	gewicht	12 kg
breedte transportgoed tot	600 mm		