

kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 3800 / 2700 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 16 mm, met
schakel

Artikelnummer: 504991



Kabelstrop

met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 3800 / 2700 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 16 mm
- met schakel
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	schakel
draagvermogen (enkelvoudig direc	3800 kg	kabel-Ø	16 mm
draagvermogen 0-45°	3800 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	2700 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

	aanbevelingen FSA
nuttige lengte 1 m	gewicht 7,56 kg

Gerelateerde Producten

505031

extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 3800 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar