

Kappes verticale kast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, openslaande deur met perforaties, 2 verticale uitschuiving, 3 niveaus met Stalen bodem, 2 lade(n), romp met slag-en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522544

RasterPlan

KAPPES



Kappes Verticale kast RasterPlan®

verticale kast











- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- openslaande deur met perforaties
- met draaigreep
- 2 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 100 kg
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot

- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en kravaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs





Technische details

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| meubeltype | kast | sluitsysteem | cilinderslot |
| type kast | systeemkast | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| type deur | openslaande deur met perforaties | onderbouw | sokkel |
| hoogte | 1950 mm | materiaal | plaatstaal |
| breedte | 1000 mm | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| diepte | 600 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| kast uitrusting | legborden, uittrekbare legborden, lades | oppervlak legbord | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | scheidingswand | nee |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | uittrekrails | telescooprail |
| draagvermogen legbord | 80 kg | uittrekrail lade | telescooprail |
| laden aantal | 2 stuks | uittrekbaar | 100 % |
| draagvermogen lade | 110 kg | uittrekbare lade | 100 % |
| fronthoogte 100 mm | 2 stuks | uittrekblokkering | ja |
| verticale uittrekelementen aanta | 2 stuks | afsluitbaar | ja |
| draagvermogen uitgetrokken | 100 kg | greep | draaigreep |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | verrijdbaar | nee |
| oppervlak romp | m. poedercoating | gewicht | 180 kg |
| oppervlak front | m. poedercoating | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 522553 |  | Stalen bodem voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522554 |  | uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522555 |  | lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522556 |  | lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 522557 |  | lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522558 |  | lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 522559 |  | lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522560 |  | lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 522564 |  | uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 522565 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood |