

Rollcart chariot à plateaux

force 600 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
740 mm, plateau(x) en bois, structure
en acier (soudé) avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
coloris RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 526735



ROLLCART

5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany



Rollcart Chariot à plateaux avec tablettes pliables

chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 740 mm
- hauteur x longueur x largeur 1880 x 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- 3 tablettes médianes pliables et rabattables
- rehausse : 2 ridelles (grille)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire

- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à plateaux	conducteur d'électricité	non
charge	600 kg	norme européenne	non
longueur de plateau	1000 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	740 mm	rehausse	2 ridelles (grille)
hauteur	1880 mm	poignée	1 pièce
nombre de plateaux	4 pièce	rabattable	oui
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
fonction tablettes/niveaux	3 tablettes médianes pliables et rabattables	Ø de roue	200 mm
longueur	1200 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur	800 mm	surface	finition peinture époxy
pneumatique	TPE	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	garantie	5 années
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	Poids	85 kg
matériau	acier		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm

528958



organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm,
plateau(x) en plastique coloris gris