

hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 635 mm, veldlast 650 kg / vaklast 90 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 108 ordners, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528506



hofs Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 635 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze



bieden plaats voor max. 108 ordners

- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	600 mm
stellingveld	aanbouwveld	ordnercapaciteit	108 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	vuurrood // RAL3000
hoogte	2000 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
breedte	760 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	635 mm	oppervlak legbord	kunststof coating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	90 kg	kleur uitvoering	vuurrood/blank aluminiumkleurig // RAL 3000/RAL 9006
veldlast	650 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
stabiliteit / versterking / vers	stabiliteitsliggers	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	34 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

		
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit