

bac gerbable norme Europe Basic

hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 762972



Bac gerbable norme Europe Basic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de récipient bacs gerbables


soubassement plein

norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	31 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	320 mm	convient pour aliments	oui
longueur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées coquilles
gerbable	oui	couleur	gris
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	1,9 kg
structure de cloison	plein		

Accessoires

757305		Pinces pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable
762983		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm
762994		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm
763002		Clips de fermeture, pour bac gerbable norme Europe

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---