

hofe legbord voor magazijnstelling

breedte x diepte 1000 x 300 mm,
voor een vaklast van 125 kg, niveaus
met corrosiebeschermende zinklaag

VE 5 stuks

Artikelnummer: 788003






hofe Legbord

legbord voor magazijnstelling

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- schroefstelsel
- breedte x diepte 1000 x 300 mm
- voor een vaklast van 125 kg
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- constructie van staal
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	magazijnstelling	vaklast	125 kg
stellingsysteem	schroefsysteem	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken
stellingveld	onderdeel	materiaal	staal
onderdeel	legbord	oppervlak legbord	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1000 mm	garantie	5 jaar
diepte	300 mm	gewicht	12,1 kg

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten