

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 945 x 1170 x 850 mm, capacité 0,3 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 967217



Bauer Benne basculante

avec retour automatique

benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 945 x 1170 x 850 mm
- capacité 0,3 m³
- force 750 kg
- poids 144 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 420 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un mécanisme de déroulement dissimulé et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé



jaune

- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

type de récipient	benne basculante	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
capacité	0,3 m ³	écartement fourreaux de fourche	420 mm
hauteur	945 mm	largeur de charge	420 mm
longueur	1170 mm	robinet de vidange	non
largeur	850 mm	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
charge	750 kg	gerbable	non
matériau	acier	emboîtable	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	considération comme matière dang	non
fonction de basculement	manuel	surface	laqué
exécution basculement	basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux	couleur	orangé jaune // RAL2000
fonction de pivotement retour	retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	couvercle	en accessoires (non compris)
possibilité de passage au-dessous	oui	type de couvercle	couvercle rabattable
soubassement	fourreaux pour fourche	Poids	144 kg
hauteur des fourreaux de fourche	80 mm		

Accessoires

344815		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 0,3 m ³ , avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir