

## mallettes norme Europe

hauteur x longueur x largeur 135 x 600 x 400 mm, capacité 23 l, en polypropylène en gris, avec couvercle à charnière



**5**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 974642



## Mallette norme Europe

mallettes norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 135 x 600 x 400 mm
- capacité 23 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	couvercle	oui

capacité	23 l	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	135 mm	système de fermeture	plombs
longueur	600 mm	dispositif de support	poignées
largeur	400 mm	nombre de poignées	1 pièce
matériau	polypropylène	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
recyclable	oui	convient pour aliments	oui
gerbable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable avec rebord gerbage		couleur	gris
emboîtable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	2,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diabie à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair