

Inhalt: 10 Liter
Capacity: 10 litres
Contenance : 10 litres



Suppentopf "Gourmet"



- Außentopf Kunststoff schwarz
- Herausnehmbarer Einsatz aus CNS
- Temperaturbereich: 50 °C bis 95 °C
- Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel mit Löffelaussparung und hitzeisoliertem Griff
- Inhalt: 10 Liter
- Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: Ø 390 mm, Höhe 380 mm
- Inklusive Suppenkelle

GTIN 4015613364704
Art.-Nr. 100047

Soup kettle "Gourmet"



- Body, black plastic
- Removable insert pot of CNS
- Temperature range: 50 °C to 95 °C
- Hinged stainless steel lid with ladle cut-out, heat-insulated handle
- Capacity: 10 litres
- Power: 0,45 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Size: Ø 390 mm, height 380 mm
- Soup ladle included

GTIN 4015613364704
Code-No. 100047

Soupière "Gourmet"



- Boîtier en matière synthétique noire
- Récipient amovible en inox
- Plage de température : 50 °C à 95 °C
- Couvercle en inox tournant et rabattable
- Couvercle ajouré, poignées isolées contre la chaleur
- Contenance : 10 litres
- Puissance : 0,45 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Dimensions : Ø 390 mm, hauteur 380 mm
- Dotation : 1 louche

GTIN 4015613364704
Code-No. 100047