




Panneau de brassage 19" à fibre optique Basis eco, complètement équipé

- prises/adaptateurs et pigtails en couleur incorporés
- fiches ST, SC et LC avec ferrule en céramique
- prises ST, SC-Duplex et LC-Duplex à douille métallique
- fibre optique de qualité G50/125 OM2
- multimode
- fibre de qualité 9/125 OM3 aussi disponible sur demande
- 12 couleurs selon la norme DIN VDE 0888
- raccordement mécanique décalé sur 700 mm
- hauteur de montage 1 U
- conduits par attaches reouvrables
- fixés et introduits dans la cassette d'épissure
- fiches introduite dans les prises
- conduits de câble M25 pour des câbles de diamètre de 8 à 12 mm
- boîtier et couvercle en tôle d'acier galvanisée
- plaque frontale en aluminium de couleur gris clair (RAL 7035)
- dimensions: (L)482 x (P)265 x (H)44 mm • contenu de la livraison: panneau de fibre optique 19" avec prises et pigtails, attaches câble



Visuel de référence: Panneau de brassage 19" à fibre optique Basis eco

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Panneau de brassage 19" à fibre optique Basis eco	SC Duplex	12 6	gris lumière (RAL 7035) gris lumière (RAL 7035)	100021901 100021900	11193583 11193582