



## Lampe de travail LED à batterie WL1500R Pocket Flex, rechargeable


- bras flexible de 300 mm de long
- flux lumineux : max. 1600 lumens
- portée : jusqu'à 100 m
- autonomie : jusqu'à 16 heures
- température de couleur : lumière principale : 6000 K / lumière supplémentaire : 7000 K
- rendu des couleurs (Ra) : > 80
- degré de protection : IP65 / degré de résistance aux chocs : IK08
- entrée : connecteur USB-C avec couvercle en caoutchouc
- temps de charge : env. 3,5 heures
- poids : 423 g
- avec bloc batterie Li-Po intégré, 3,7 volts, 4400 mAh, 16,28 Wh
- emballage : boîte en carton
- livré avec crochet de suspension, aimants de maintien & câble de chargement USB-C



Lampe de travail LED à batterie WL1500R Pocket Flex



Lampe de travail LED à batterie WL1500R Pocket Flex, vue de dos



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe LED à batterie WL1500R Pocket Flex	1 + 1 LED	(L)76,5 x (P)171 x (H)40,7 mm	???	noir	1600-0565	18006386