

Argus Series B740X

4K 180° Dual-Objektiv Wi-Fi 6 Solar Akku-Kamera mit ColorX Vollfarb-Nachtsicht, smarterer Erkennung, 2,4/5 GHz Dualband-WLAN

- 180° Abdeckung in 4K
- Echte Vollfarb-Nachtsicht bei geringstem Licht
- Dualband Wi-Fi 6
- Akku-/Solarbetrieben

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8"CMOS Sensor
Auflösung	5120 x 1440 (8 Megapixel) bei 15fps
Objektiv	f=4mm, Festbrennweite
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 50°
Infrarot-Nachtsicht	Nein
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 3Stk./2W/6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps (Standard: 2048Kbps) Substream: 256Kbps - 1024Kbps (Standard: 512Kbps)

Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
Akku	5000mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Type-C
Speicherung	Unterstützt max. 128GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)

PIR-Erkennungswinkel	170° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Home-Hub-Kompatibilität	Ja
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% bis 85%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	128 x 87 x 80mm
Gewicht	400g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .